



圆形气缸

DSEU-63-100-P-A

产品代号: 188617

FESTO

端盖, 采用直角型气源接入方式
将停产的产品, 供货至 2011.



技术参数

特性	值
行程	100 mm
活塞直径	63 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任何
设计结构	活塞 活塞杆 气缸缸筒
位置检测	用于接近式传感器
Variants	单端活塞杆
工作压力	1.5 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	0 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 回复行程	1,682 N
6 bar时的理论作用力, 进程	1,870 N
0 mm行程时的移动质量	287.2 g
每10 mm 行程所增加的重量	43.9 g
0 mm行程时的基本重量	940.1 g
安装类型	带附件
气动连接	G1/4
材料备注	含有PWIS 物质
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢