

圆形气缸

DSEU-32-25-P-A-MQ

产品代号: 188720

FESTO

端盖, 采用直角型气源接入方式
将停产的产品, 供货至 2011.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------------|-------------------|
| 行程 | 25 mm |
| 活塞直径 | 32 mm |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任何 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆 气缸缸筒 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| Variants | 侧向供气 |
| 工作压力 | 1.5 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 |
| 环境温度 | 0 ... 80 °C |
| 6 bar时的理论作用力, 回复行程 | 415 N |
| 6 bar时的理论作用力, 进程 | 483 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 79.1 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 15.5 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 216.5 g |
| 安装类型 | 带附件 |
| 气动连接 | G1/8 |
| 材料备注 | 含有PWIS 物质 |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
| 外壳的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢 |