

# 圆形气缸

## DSEU-12-160-P-A-MQ

产品代号: 188760

FESTO

端盖, 采用直角型气源接入方式  
将停产的产品, 供货至 2011.



### 技术参数

特性	值
行程	160 mm
活塞直径	12 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任何
设计结构	活塞 活塞杆 气缸缸筒
位置检测	用于接近式传感器
Variants	侧向供气
工作压力	1.5 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	0 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 回复行程	51 N
6 bar时的理论作用力, 进程	68 N
0 mm行程时的移动质量	14.3 g
每10 mm 行程所增加的重量	4.4 g
0 mm行程时的基本重量	33.7 g
安装类型	带附件
气动连接	M5
材料备注	含有PWIS 物质
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀