


端板 IEPR-04-D-2

产品代号: 18878

FESTO

用于阀岛



技术参数

特性	值
工作压力	-0.9 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
介质温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	UL - Recognized (OL)
底座的安装方法	具有内 (阴) 螺纹
气动连接, 气口 1	G3/4
气动连接, 气口 3	G3/4
气动连接, 气口 5	G3/4