


端板 IEPL-04-D-2-NPT

产品代号: 18883

FESTO

用于阀岛

该产品只可从Festo USA订购



技术参数

特性	值
宽度	70 mm
工作压力	-0.9 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
介质温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	UL - Recognized (OL)
底座的安装方法	具有螺纹的
先导气口12/14	NPT1/8-27
气动连接, 气口 1	NPT3/4-14
气动连接, 气口 3	NPT3/4-14
气动连接, 气口 5	NPT3/4-14