


连接块 VIGK-04-D-2

产品代号: 18886

FESTO

用于 阀岛

将停产的产品，供货至 2011.



技术参数

特性	值
基于标准	ISO 5599-2
阀位的最大数量	1
工作压力	-0.9 ... 16 bar
工作介质	过滤压缩空气
介质温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	UL - Recognized (OL)
底座的安装方法	带通孔
气动连接, 气口 1	G3/4
气动连接, 气口 2	G3/8
气动连接, 气口 3	G3/4
气动连接, 气口 4	G3/8
气动连接, 气口 5	G3/4
底座的材料信息	压铸铝