

真空吸盘支架 ESH-HB-3-QS

订货号: 189207

FESTO



数据表

特性	值
体积	0.519 cm ³
安装位置	垂直
结构特点	真空口位于侧面
与吸盘支座关联	规格 3
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	29 g
安装方式	通过内螺纹安装
真空吸盘安装	M4
真空接口	QS-6
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR 钢
支架材料	铝 镀镍黄铜 POM 回火钢 高合金钢