

真空吸盘支架 ESH-HCL-2-QS

产品代号: 189225

FESTO

带超长灵活高度自调机构,顶部真空接口,由两个六角螺母固定支架.



技术参数

特性	值
吸盘托架的高度补偿器	10 mm
容量	0.519 cm ³
装配位置	垂直
设计结构	真空接口位于顶部 具有高度补偿
与吸盘支架间的相互关系	尺寸 2
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	20 g
安装类型	带锁定螺母
吸盘安装件	直径4 mm
真空接口	QS-6
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR 钢
材料信息, 支架	铝 镀镍黄铜 POM 热处理钢 高合金钢