


阀岛

VIFB-04-D-1-B

产品代号: 18923

FESTO

带现场总线接口, 尺寸1
 如果需要订货, 先启动阀岛配置器
 由于配置的不同,
 数据页上的插图、技术参数以及相关的附件或与本产品有一定出入。
 将停产的产品, 供货至 2011.



典型表现

技术参数

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
阀功能	5/2 单电控 5/2 双稳 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式
标准额定流量	1,200 ... 2,600 l/min
工作压力	-0.9 ... 10 bar
电连接	现场总线 集成控制器
阀位的最大数量	16
环境温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65
排气功能	可节流
驱动类型	电气的
阀岛型号	04
设计结构	活塞滑块
先导气源	外置的 内置的
阀岛结构	模块化可扩展
先导压力	2 ... 10 bar
适合真空	是
额定工作电压, AC	110 V
额定工作电压 DC	24 V
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
介质温度	-10 ... 60 °C