

真空吸盘 ESS-10-CS

产品代号: 189399

FESTO

易于互换



技术参数

特性	值
吸盘的高度补偿器	3.3 mm
最小的工件半径	25 mm
额定尺寸	2 mm
吸盘直径	10 mm
吸盘容积	0.29 cm ³
连接的位置	位于顶部
装配位置	任意
与吸盘支架间的相互关系	尺寸 3
吸盘形状	圆形, 波纹管, 3.5 褶
工作压力 MPa	-95 ... 0 kPa
工作压力	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
额定工作压力	-70 kPa
额定工作气压	-0.7 bar
额定工作压力(psi)	-10.15 psi
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-30 ... 180 °C
额定工作压力时的保持力	3.9 N
额定工作压力时的侧向力	1 N
产品重量	1.6 g
安装类型	通过真空口
真空接口	M4
颜色	透明
肖氏硬度	50 +/- 5
材料信息, 螺纹塞	镀镍黄铜
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	VMQ (硅)