


扁平电缆

KASI-1,5-Y-100

产品代号: 18940

FESTO

用于 ASI- 接口 元件
供货范围 100米, 黄色



技术参数

特性	值
产品重量	71 g
工作电压范围 DC	≤ 75 V
工作电压范围 AC	≤ 60 V
许用的电流负载	3 A
电缆长度	100 m
防护等级	IP65 采用封闭的导线末端
环境温度	-40 ... 85 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-25 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 电缆护套	橡胶封口胶
电缆外套颜色	黄色