


真空吸盘

ESS-20X60-ON

产品代号: 189416

FESTO

易于互换



技术参数

特性	值
额定尺寸	6 mm
吸盘尺寸	20x60 mm
吸盘容积	3.69 cm ³
连接的位置	位于顶部
装配位置	任意
与吸盘支架间的相互关系	尺寸 5
吸盘形状	椭圆型, 扁平
工作压力 MPa	-95 ... 0 kPa
工作压力	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
额定工作压力	-70 kPa
额定工作气压	-0.7 bar
额定工作压力(psi)	-10.15 psi
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-10 ... 70 °C
额定工作压力时的保持力	62.8 N
额定工作压力时的水平侧向力	116 N
额定工作压力时的垂直侧向力	63 N
产品重量	30.8 g
安装类型	通过真空口
真空接口	M10
颜色	黑色
肖氏硬度	50 +/- 5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	NBR