


电源模块 VABF-C8-12-P3A5-QX

产品代号: 1894888
传统型 - 不用于新项目

FESTO

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
工作压力	< 8 bar
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-5 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 60 °C
产品重量	13.8 g
气动连接, 气口 1	为cartridge而准备的
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强