


编地址设备 ASI-PRG-ADR

产品代号: 18959
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
材料备注	符合 RoHS
功能键的数量	5
现场总线接口, 协议	AS-Interface SPEC 3.0
许用的负载电流	100 mA
短路强度	是
过载承受能力	已可供应
现场总线接口, 针脚/线的数量	5
现场总线接口, 接口类型	插头插座
现场总线接口, 接口技术	M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101
显示	LCD-Display
控制元件	5 个键 覆膜式按键
外形尺寸W x L x H	34 mm x 210 mm x 80 mm
额定工作电压 DC	28 V
电源	锂离子电池
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP20
环境温度	0 ... 40 °C
产品重量	610 g
材料信息, 壳体	PA-加强