


# 阀岛

## VIFB-03-B

产品代号: 18980

FESTO

阀岛 VIMP-/VIFB-03, 带现场总线接口。  
将要停止供货的型号。供货至 2012年。



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
阀功能	5/2 双稳 5/2 单电控 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式
标准额定流量	300 ... 1,300 l/min
工作压力	-0.9 ... 10 bar
电连接	现场总线
阀位的最大数量	26
压力区的最大数目	3
电气 I/O 系统	是
环境温度	-5 ... 50 °C
宽度	18 mm 26 mm
防护等级	IP65
排气功能	可节流
驱动类型	电气的
阀岛型号	03
设计结构	活塞滑块
先导气源	外置的 内置的
阀岛结构	模块化可扩展
具有内先导气源的阀岛的工作压力	4 ... 8 bar
先导压力	4 ... 6 bar
适合真空	是
额定工作电压 DC	24 V
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	-5 ... 50 °C