


# 棘轮装置 FLSR-40-R

产品代号: 19036  
传统型 - 不用于新项目

FESTO

用于摆动气缸 DSR.

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，  
可以找到最新的替代产品



## 技术参数

特性	值
尺寸	40
旋转方向	顺时针旋转
装配位置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论扭矩	20.03 Nm
产品重量	1,820 g
材料信息, 壳体	铸铝
材料信息, 轴套	Case-硬化钢
材料信息, 轴	Case-硬化钢