

棘轮装置 FLSR-40-L

订货号: 19037

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------|
| 规格 | 40 |
| 旋转方向 | 逆时针旋转 |
| 安装位置 | 可选 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 6bar 时理论扭矩 | 20.03 Nm |
| 产品重量 | 1820 g |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 套管材料 | 表面硬化钢 |
| 轴材料 | 表面硬化钢 |