


# 快插螺纹接头

## QSMK-10-32-UNF-1/8-U

产品代号: 190703

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
额定尺寸	1.6 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
包装数量	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	1.5 Nm
产品重量	9.5 g
气动连接, 气口 1	10-32 UNF-2A
气动连接, 气口 2	用于1/8" 气管外径
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀