


# 分气接头

## QSLV2-1/2-1/2-U

产品代号: 190775

FESTO

2口, 360°可旋转。



### 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | 标准                           |
| 额定尺寸         | 6.8 mm                       |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 外表层                          |
| 装配位置         | 任意                           |
| 设计结构         | 推/拉原理                        |
| 包装数量         | 1                            |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 1 MPa             |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar             |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 145 psi          |
| 海事分类         | 看证书                          |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响                    |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 环境温度         | -10 ... 60 °C                |
| 最大紧固扭矩       | 30 Nm                        |
| 产品重量         | 148 g                        |
| 输出数量         | 2                            |
| 输送管线的数量      | 1                            |
| 气动连接, 气口 1   | 外螺纹1/2 NPT                   |
| 气动连接, 气口 2   | 用于1/2" 气管外径                  |
| 环境温度 (华氏)    | 14 ... 140 °F                |
| 释放环的颜色       | 灰色                           |
| 材料信息, 螺纹塞    | 镀镍黄铜                         |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |
| 材料信息, 壳体     | PBT                          |
| 材料信息, 释放环    | POM                          |
| 材料信息, 管密封    | NBR                          |
| 材料信息, 气管固定爪  | 高合金钢, 耐腐蚀                    |