

# T形快插接头

## QSTL-10-32-UNF-3/16-U

产品代号: 190820

FESTO

可360° 旋转 外螺纹，采用外六角形式。  
 该产品只可从Festo USA订购  
 将停产的产品，供货至 2011.



### 技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	1.6 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任何
容器尺寸	1
设计结构	推/拉原理
工作压力	-0.95 ... 10 bar
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	过滤压缩空气 真空
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	Germanischer Lloyd
最大紧固扭矩	1.5 Nm
产品重量	15.5 g
输出数量	2
输送管线的数量	1
气动连接, 气源管线	阳螺纹 UNF10-32
气动连接, 输出	用于3/16" 气管外径
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PBT
释放环的材料数据	POM
气管密封的材料信息	NBR
软管夹部分的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀