

# T形快插接头

## QSTL-10-32-UNF-1/4-U

产品代号: 190821

FESTO

可360° 旋转 外螺纹, 采用外六角形式.  
该产品只可从Festo USA订购  
将停产的产品, 供货至 2011.



### 技术参数

| 特性          | 值                  |
|-------------|--------------------|
| 尺寸          | 标准                 |
| 额定尺寸        | 1.6 mm             |
| 柱头螺栓上的密封件类型 | 密封圈                |
| 装配位置        | 任何                 |
| 容器尺寸        | 1                  |
| 设计结构        | 推/拉原理              |
| 工作压力        | -0.95 ... 10 bar   |
| 和温度相关的工作压力  | -0.95 ... 10 bar   |
| 工作介质        | 过滤压缩空气<br>真空       |
| 耐腐蚀等级 CRC   | 1                  |
| 环境温度        | -10 ... 60 °C      |
| 授权          | Germanischer Lloyd |
| 最大紧固扭矩      | 1.5 Nm             |
| 产品重量        | 15.5 g             |
| 输出数量        | 2                  |
| 输送管线的数量     | 1                  |
| 气动连接, 气源管线  | 阳螺纹 UNF10-32       |
| 气动连接, 输出    | 用于1/4" 气管外径        |
| 释放环的颜色      | 灰色                 |
| 材料备注        | 符合 RoHS            |
| 外壳的材料信息     | PBT                |
| 释放环的材料数据    | POM                |
| 气管密封的材料信息   | NBR                |
| 软管夹部分的材料数据  | 高合金钢, 耐腐蚀          |