


压力表

PAGL-HP3-63-60-G14-RC

产品代号: 1908519

FESTO



技术参数

特性	值
显示范围【bar】	0 ... 60 bar
显示范围	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
符合标准	EN 837-1
压力表的额定尺寸	63
设计结构	Bourdon-管压力表
安装类型	线路安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作压力 MPa	0 ... 6 MPa
工作压力	0 ... 60 bar 0 ... 870 psi
可变负载系数	0.66
测量精度等级	1,6
防护等级	IP65
储藏温度	-40 ... 70 °C
介质温度	0 ... 60 °C
环境温度	0 ... 60 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
连接的位置	径向向下
气动连接	G1/4
与介质接触的材料	黄铜
材料信息, 螺纹塞	黄铜
材料信息, 壳体	钢
材料信息, 屏幕	PS
壳体颜色	银
产品重量	80 g
关于工作和先导介质的说明	不含乙炔 不含氧
刻度	三重标度 Bar (外部) MPa (外部) psi (内部)