


# 单向阀 HB-1/8-QSM-5/32-U

订货号: 190858

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 阀功能                 | 止回功能                            |
| 气接口, 气口 1           | QS-5/32                         |
| 气接口, 气口 2           | 1/8 NPT                         |
| 安装方式                | 拧入                              |
| 标准标称流量              | 150 l/min                       |
| 工作压力                | -1 bar...10 bar                 |
| 环境温度                | 0 °C...60 °C                    |
| 外壳材料                | 黄铜                              |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 最小差压, 打开            | 0.1 bar                         |
| 最小差压, 关闭            | 0.2 bar                         |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)          |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 产品重量                | 12 g                            |
| 材料说明                | RoHS 合规                         |