

# 球阀

## QHS-QS-1/8-U

产品代号: 190884

将被停止供应的产品

带 QS 插头连接件.


该产品只可从Festo USA订购

该型号产品适用于真空.

将停止供货的产品，

供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



### 技术参数

特性	值
驱动类型	手动
安装类型	带锁定螺母
额定尺寸	2.5 mm
工作压力	-1 ... 10 bar
环境温度	0 ... 60 °C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
密封原则	软性
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
产品重量	16.5 g
材料备注	符合 RoHS