

减压阀

LR-10-32-UNF-QS-5/32-U


产品代号: 190924

将被停止供应的产品

将停止供货的产品，

供货至2021。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
控制器功能	输出压力恒定
气动连接, 气口 1	10-32 UNF-2A
气动连接, 气口 2	QS-5/32
安装类型	具有螺纹的
输入压力 1	0 ... 10 bar
环境温度	0 ... 60 °C
材料信息, 壳体	PBT-加强
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
装配位置	任意
产品重量	16 g
材料信息, 螺纹塞	黄铜