

真空吸盘 ESV-60-SU

产品代号: 191000

FESTO

易损件, 容易互换



技术参数

特性	值
最小的工件半径	350 mm
吸盘直径	60 mm
吸盘容积	3.953 cm ³
连接的位置	位于顶部
装配位置	任意
吸盘形状	圆形扁平
工作压力 MPa	-95 ... 0 kPa
工作压力	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
额定工作压力	-70 kPa
额定工作气压	-0.7 bar
额定工作压力 (psi)	-10.15 psi
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-20 ... 60 °C
额定工作压力时的保持力	166.1 N
产品重量	22 g
颜色	蓝色
肖氏硬度	60 +/- 5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	PUR