



圆形气缸 ESEU-16-25-P-A

产品代号: 191146

FESTO

螺纹端盖带耳轴和摆动轴承。
将停产的产品，供货至 2011。



技术参数

特性	值
行程	25 mm
活塞直径	16 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任何
设计结构	活塞 活塞杆 气缸缸筒
位置检测	用于接近式传感器
Variants	单端活塞杆
工作压力	2 ... 6 bar
工作模式	单作用 推的动作
工作介质	干燥压缩空气，经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	0 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力，进程	106.5 N
0 mm行程时的移动质量	16.2 g
每10 mm 行程所增加的重量	5 g
0 mm行程时的基本重量	47.7 g
安装类型	带附件
气动连接	M5
材料备注	含有PWIS 物质
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢，耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢，耐腐蚀