

# 发光密封件 MC-LD-12-24DC

产品代号: 19145

FESTO

用于MSN1G, MSN1W 型电磁线圈



## 技术参数

特性	值
切换位置指示器	LED
安装类型	通过M3中心螺丝安装在电磁阀上
产品重量	1.6 g
电连接	插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803 矩形结构, MSC
工作电压范围 DC	12 ... 24 V
防护性接地	已可供应
额定功率, 发光密封	0.05 W
防护等级	IP65
环境温度	-25 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	TPE-U(PU)
颜色	透明