


导向单元 FEN-25- -GF

产品代号: 19170

FESTO

带普通轴承导向, 具有抗扭转作用, 能提供较高的导向精度。



技术参数

特性	值
尺寸	25
行程	2 ... 250 mm
装配位置	任意
导向	普通轴承导向
设计结构	导向
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
置换力	15 N
每 10 mm 行程的附加质量系数	12 g
0 mm行程时的基本重量	866 g
每10 mm 行程所增加的重量	12 g
0 mm 行程时的移动质量重心	42 mm
每10 mm 行程的移动质量重心附加公差	4.7 mm
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导向元件	高合金钢
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金
材料信息, 轭板	阳极氧化铝合金