

插头 SEA-4GS-7-2,5

订货号: 192008

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
安装方式	通过螺纹套管
安装位置	可选
产品重量	18 g
电气接口	4 针 类型 A M12x1 直列式插头/螺纹端子
工作电压范围 DC	250 V
工作电压范围 AC	250 V
40°C 时的额定电流	4 A
抗电涌性	2.5 kV
电缆接头	Pg7
许用的电缆直径	2.5 mm...2.9 mm
接口横截面	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
防护等级	IP65
环境温度	-40 °C...85 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色
管接螺母材料	PA
电触头材料	黄铜 带青铜涂层