



# 插头 SEA-3GS-M8-S

产品代号: 192009

FESTO

用于阀岛.



## 技术参数

特性	值
符合标准	EN 61076-2-104 EN 61984
装配位置	任意
产品重量	6 g
包装数量	1
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	M8x1, A-编码, 符合EN 61076-2-104
电气接口 1, 针脚/线的数量	3
电气接口 1, 安装方式	螺丝锁, 带六角形A/F 9 mm 和纵向滚花
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口技术	螺丝端子
电气接口 2, 针脚/线的数量	8
工作电压范围 DC	<= 60 V
工作电压范围 AC	<= 60 V
40°C时的可接受电流负载	3 A
电泳强度	1.5 kV
电缆螺纹连接	Pg7
电缆直径	2.5 ... 5 mm
导体的额定截面	0.14 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-40 ... 85 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色
材料信息, 螺旋式锁	镀镍锌压铸件
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 电气触点	黄铜, 镀金