



储气罐 VZS-5-B

产品代号: 192160

FESTO

符合EU准则 87/404/EEC和EN 286-1:1998.

将停产的产品, 供货至 2011.



技术参数

特性	值
容量	5 l
装配位置	冷凝水向下排放
符合标准	EN 286-1
工作压力	-0.95 ... 16 bar
工作介质	氮气 压缩空气
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 简化的压力容器指导原则
耐腐蚀等级 CRC	4
介质温度	-10 ... 100 °C
环境温度	-10 ... 100 °C
授权	TÜV
最大紧固扭矩,连接螺纹	130 Nm
最大紧固扭矩,冷凝水排放	27 Nm
产品重量	3,500 g
安装类型	带通孔
冷凝水排放接口	G3/8
气动连接	G1
材料备注	不含有黄铜和PTFE
材料信息, 储气罐	钢 经过喷涂