


中间位置

BM-HMPL-20- -

产品代号: 193020

FESTO

将要停止供货的型号。供货至 2012年。



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	20
行程	1 ... 199 mm
装配位置	任意
位置检测	用于接近式传感器
液压缓冲器型号	YSRWJ
工作压力	4 ... 8 bar
重复精度	+/-0,02 mm
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	0 ... 60 °C
6 bar时的理论作用力，回复行程	247 N
6 bar时的理论作用力，进程	295 N
移动质量	110 g
每10 mm 行程所增加的重量	18 g
0 mm行程时的基本重量	310 g