

单向节流阀


GRLZ-1/8-QS-4-D

产品代号: 193157

★ 核心产品范围

用于进气节流,带转动接头.

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 阀功能 | 单向流量控制功能,用于气源 |
| 气动连接,气口 1 | QS-4 |
| 气动连接,气口 2 | G1/8 |
| 调节元件 | 开槽头螺丝 |
| 安装类型 | 具有螺纹的 |
| 节流方向上的标准额定流量 | 160 l/min |
| 单向节流方向上的标准额定流量 | 120 ... 190 l/min |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 海事分类 | 看证书 |
| 装配位置 | 任意 |
| 整个温度范围内的工作压力 | 0.2 ... 10 bar |
| 流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 300 l/min |
| 止回方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 260 ... 290 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 额定紧固扭矩 | 3 Nm |
| 额定紧固扭矩的公差 | ± 10 % |
| 产品重量 | 22 g |
| 材料信息, 螺纹塞 | 锻造铝合金 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 释放环 | POM |
| 材料信息, 调节螺钉 | 黄铜 |
| 材料信息, 摆动接头 | 牙铸锌 镀铬 |