


标准气缸 DNA-2"-

产品代号: 193384

FESTO

该产品只可从Festo USA订购
由于配置的不同,
数据页上的插图、技术参数以及相关的附件或与本产品有一定出入。



典型表现

技术参数

[~ConfIndependentDatasheet](#)

特性	值
行程	0.5 ... 80 "
活塞直径	2"
基于标准	ANSI/NFPA
工作压力	0.6 ... 12 bar
工作模式	双作用
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	≥ -20 °C
盖子的材料信息	锻造铝合金
外壳的材料信息	锻造铝合金
活塞杆的材料信息	高合金钢