


真空发生器

VN-07-M-I2-PQ1-VT1

产品代号: 193588

FESTO

标准, 真空度高, 宽度 14 mm, 采用插入式接头和推入式轴套



技术参数

特性	值
额定尺寸, 拉瓦尔喷管	0.7 mm
宽度尺寸	10 mm
装配位置	任意
排放器特性	高度真空 Inline
设计结构	直列式结构
最大吸气流量时的工作压力	7 bar
工作压力	1 ... 8 bar
最大真空度时的工作压力	5.8 bar
最大真空度	86 %
额定工作气压	6 bar
关于大气的最大吸气流量	13.5 l/min
标称工作压力下供气时间	2 s
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 ... 60 °C
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	8 g
安装类型	线路安装
气动连接, 气口 1	QS-4
气动连接, 气口 3	非管道式
真空接口	快插式轴套 QS-4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 接收器喷嘴	POM
材料信息, 壳体	POM-加强
材料信息, 发射器喷嘴	锻造铝合金
材料信息, 接头	黄铜 镀镍