

带电缆插座 KMYZ-4-24-2,5-B

订货号: 193691

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------|
| 安装方式 | 通过 M2 中央螺丝安装在电磁阀上 |
| 安装位置 | 可选 |
| 产品重量 | 32 g |
| 电气接口 | 直角式插座 电缆 方形结构 MSZC |
| 工作电压范围 DC | 3 V...36 V |
| 标称工作电压 DC | 24 V |
| 40°C 时的额定电流 | 1 A |
| 保护导线接口 | 不可用 |
| 电缆长度 | 2.5 m |
| 电缆特征 | 标准 |
| 电缆结构 | 2 x 0.35 mm ² |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | -10 °C...50 °C |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟 RoHS 指令 |
| CE 标记 (见合格声明) | 符合英国 RoHS 指令 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 电缆护套材料 | PVC |
| 外壳材料 | PA |
| 电触头材料 | 青铜 |