



气囊式气缸 EBS-80-110

产品代号: 193794

FESTO

无需维护, 无爬行, 适合于空间较小的情况
回程气压不得低于0.9bar, 以确保卷管轮膜片的回卷, 同时膜片不致损坏。
将停产的产品, 供货至 2011.



技术参数

特性	值
尺寸	80
所需的安装直径	100 mm
行程	110 mm
伸出时的最大高度	205 mm
最大倾斜角度	15 deg
最大偏移	10 mm
最小安装高度	95 mm
工作模式	单作用
工作压力	0.9 ... 8 bar
工作介质	压缩空气 经润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-40 ... 70 °C
复位力	350 N
产品重量	400 g
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
气动连接	G3/8
材料备注	不含有黄铜和PTFE
波纹管的材料信息	CR