


节流阀 GRO-QS-3

产品代号: 193971

FESTO

无单向阀功能



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------|---|
| 阀功能 | 节流功能 |
| 气动连接, 气口 1 | QS-3 |
| 气动连接, 气口 2 | QS-3 |
| 调节元件 | 凸缘螺丝 |
| 安装类型 | 前面板安装 带通孔 带附件 可选 |
| 节流方向上的标准额定流量 | 85 l/min |
| 单向节流方向上的标准额定流量 | 120 l/min |
| 工作压力 | 0 ... 10 bar |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 材料信息, 壳体 | PA-加强 |
| 装配位置 | 任意 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 12 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 释放环 | POM |
| 材料信息, 滚花头 | PA-加强 |
| 材料信息, 调节螺钉 | 高合金钢 |