


控制单元 SPC200-MMI-1F

产品代号: 194018

FESTO

调试, 编程, 诊断

将停止供货, 截至日期2007



技术参数

特性	值
可以进行配置	EDS文件
显示	2x16个文字 LCD-Display
控制元件	6个键 覆膜式按键
额定工作电压 DC	24 V
典型的电流消耗, 插入式模块	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformit�serkl�nung)	根据 EU-EMV 指导原则
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	225 g
MMI 接口设计	RS232C 电绝缘 9600 - 115200 Baud 8位的数据 1 停止位 even parity 无握手
电气连接, 工作电源	端子条 3针
电气连接, MMI-1	插头 SUB-D 9 针