

扁平型气缸 DZF-1/2""- -A-P-A-S6

订货号: 194108

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------------------|
| 行程 | 0,04 in...8 in |
| 活塞直径 | 1/2 "" |
| 活塞杆的扭转间隙 (+/-) | 2.5 deg |
| 缓冲 | 两端带弹性缓冲环/垫 |
| 工作模式 | 双作用 |
| 扭矩/导向保护 | 椭圆形活塞 |
| 工作压力 | 0.16 MPa...1 MPa 1.6 bar...10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | 0 °C...120 °C |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程 | 51 N |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程 | 68 N |
| 0 mm 行程的移动质量 | 12 g |
| 每 10 m 行程的附加重量 | 2 g |
| 0 mm 行程的基本重量 | 96 g |
| 气动接口 | 10-32 UNF-2B |
| 盖子材料 | 铝 |
| 密封件材料 | FPM TPE-U(PU) |
| 外壳材料 | 精制铝合金 |
| 活塞杆材料 | 高合金不锈钢 |