


扁平型气缸 DZF-1 5/8"" - -A-P-A-S2

订货号: 194205

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程 | 0,04 in...13 in |
| 活塞直径 | 1 5/8" " |
| 活塞杆的扭转间隙 (+/-) | 0.6 deg |
| 缓冲 | 两端带弹性缓冲环/垫 |
| 工作模式 | 双作用 |
| 扭矩/导向保护 | 椭圆形活塞 |
| 工作压力 | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 °C...80 °C |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程 | 633 N |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程 | 633 N |
| 气动接口 | 1/8 NPT |
| 盖子材料 | 铝 |
| 密封件材料 | FPM TPE-U(PU) |
| 外壳材料 | 精制铝合金 |
| 活塞杆材料 | 高合金钢 |