


Cartridge QSP10-1/4-U

产品代号: 194498
将被停止供应的产品

FESTO

采用插入式接头, 直列式
该产品只可从Festo USA订购
将停止供货的产品,
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
装配位置	任意
容器尺寸	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-5 ... 60 °C
授权	Germanischer Lloyd
气动连接, 气口 1	QSP...10
气动连接, 气口 2	用于1/4" 气管外径
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	镀镍 黄铜
释放环的材料数据	POM
气管密封的材料信息	NBR
软管夹部分的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀