



气源处理组件

FRCS-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A

产品代号: 194993

FESTO

S 系列, 带可锁定调压手轮



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|--------------------------|
| 尺寸 | Maxi |
| 系列 | D |
| 驱动器锁 | 集成有锁定装置的旋转手柄 |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 过滤等级 | 5 µm |
| 冷凝水排放 | 全自动 |
| 设计结构 | 精密减压阀, 不带压力表 比例式标准油雾器 |
| 冷凝物最大容积 | 43 cm ³ |
| 杯罩保护 | 金属保护罩 |
| 压力表 | G1/4"已经预备 |
| 压力控制范围 | 0.5 ... 12 bar |
| 输入压力 1 | 1.5 ... 12 bar |
| 最大压力迟滞 | 0.4 bar |
| 标准额定流量 | 3,000 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气 |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 2,880 g |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/2 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/2 |
| 外壳的材料信息 | 牙铸锌 |
| 杯罩的材料信息 | PC |