



# 气源处理组件

## LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KB-A

产品代号: 195179

FESTO

带锁定调压手轮和压力表, 许用压力 12 bar, 用于无油气源.



### 技术参数

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
驱动器锁	集成有锁定装置的旋转手柄
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	40 µm
冷凝水排放	全自动
设计结构	分支模块 开/关阀 过滤减压阀 带压力表
冷凝物最大容积	43 cm <sup>3</sup>
杯罩保护	金属保护罩
压力表	带压力表
压力控制范围	0.5 ... 12 bar
输入压力 1	2 ... 12 bar
标准额定流量	5,400 l/min
工作介质	压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	3,740 g
安装类型	可选 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G1/2
外壳的材料信息	牙铸锌
杯罩的材料信息	PC