



气源处理组件

LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KD

产品代号: 195196

FESTO

带锁定调压手轮和压力表, 许用压力 12 bar, 用于无油气源.



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-----------------------------|
| 尺寸 | Maxi |
| 系列 | D |
| 驱动器锁 | 集成有锁定装置的旋转手柄 |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 过滤等级 | 40 µm |
| 冷凝水排放 | 手动旋转 |
| 设计结构 | 开/关阀 过滤减压阀 带压力表 安全启动阀 |
| 冷凝物最大容积 | 43 cm ³ |
| 杯罩保护 | 金属保护罩 |
| 压力表 | 带压力表 |
| 压力控制范围 | 2.5 ... 12 bar |
| 输入压力 1 | 3 ... 16 bar |
| 标准额定流量 | 2,800 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 3,540 g |
| 安装类型 | 可选 线路安装 带附件 |
| 气动连接, 气口 1 | G3/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G3/4 |
| 外壳的材料信息 | 牙铸锌 |
| 杯罩的材料信息 | PC |