

# 关节轴承 CRSGS-M6

产品代号: 195580

FESTO

带六角螺母,用于气缸耳轴安装(活塞杆侧面),符合 DIN ISO 8139 标准.



## 技术参数

| 特性                   | 值              |
|----------------------|----------------|
| 尺寸                   | M6             |
| 基于标准                 | ISO 12240-4    |
| 耐腐蚀等级 CRC            | 3 – 强腐蚀影响      |
| PWIS 符合性             | VDMA24364-B2-L |
| 符合 CD-0033 的 RSBP 分类 | F5a            |
| 环境温度                 | -40 ... 150 °C |
| 产品重量                 | 29 g           |
| 材料备注                 | 符合 RoHS        |
| 材料信息, 外环             | 高合金钢           |
| 材料信息, 壳体             | 高合金钢           |
| 材料信息, 内环             | 高合金钢           |
| 材料信息, 螺母             | 高合金钢           |