

# 关节轴承 CRSGS-M27X2

产品代号: 195586

FESTO

带六角螺母,用于气缸耳轴安装(活塞杆侧面),符合 DIN ISO 8139 标准.



## 技术参数

特性	值
尺寸	M27x2
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5a
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	1,333 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 外环	高合金钢
材料信息, 壳体	高合金钢
材料信息, 内环	高合金钢
材料信息, 螺母	高合金钢