



# 单向节流阀 GRLA-F-1/8-QS-8-D

产品代号: 195599  
将被停止供应的产品

耐腐蚀能力强  
将停止供货的产品，  
供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

特性	值
阀功能	单向节流阀功能，用于排气
气动连接, 气口 1	QS-8
气动连接, 气口 2	G1/8
驱动类型	手动
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	275 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	132 ... 307 l/min
环境温度	0 ... 150 °C
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	0.2 ... 10 bar
节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	400 l/min
单向节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	330 ... 410 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
储藏温度	-10 ... 150 °C
介质温度	0 ... 150 °C
额定紧固扭矩	3 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 10 %
产品重量	23 g
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
密封件的材料信息	FPM
材料信息, 中空螺栓	锻造铝合金
释放环的材料数据	黄铜 镀镍
调节螺钉的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀
摆动接头的材料数据	黄铜 镀镍