


气动接口

CPX-GP-03-4,0

产品代号: 195738

FESTO

将 VIMP/VIFB Midi/Maxi 阀岛连接到 CPX 模块化电气终端上。



技术参数

特性	值
阀岛接口	03型, MIDI/MAXI
诊断	- 阀的低电压
阀位的最大数量	26 用于单电控阀
LED 显示	- 1 组诊断 - 阀上的通道状态
参数配置	每个通道的故障保护 每个通道的力 每个通道的空闲模式 模块监控
短路保护	每个阀输出采用内部电子保险丝保护
工作电压范围 DC	21.6 ... 26.4 V
标准工作电压时的内部电流消耗	典型值 15 mA (电子部件的电源) 典型值 30 mA (阀的负载电压源)
每通道的最大电源	0,2 A
每模块的最大发生电流	4 A
额定工作电压 DC	24 V
电绝缘通道 - 内部总线	是, 用于辅助电源
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	390 g
电连接	现场总线
盖子的材料信息	钢
外壳的材料信息	压铸铝